

STYLEA

5920UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riņņi
Kravnēsiba pie 3 km/h	50 kg
Statiskā kravnēsiba	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	88,5 mm
Kopējais platums	53 mm
Kopējais svārs	0,124 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protēktora materiāls	Identisks ar riņņeņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņū aizsarga
Diamētrs	75 mm
Protēktora platums	8 mm

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riņņeņa kronšteinis
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Pagrieziēna rādiuss	62 mm
Grozāms savienojums	124 mm
Kupola diamētrs	20 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diamētrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

STYLEA

5920UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

