

ALPHA

3470DVR100R05-28X45

EAN 4031582303582



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	131 mm
Totaal gewicht	1,163 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	85 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	41 mm
Zwenk radius	91 mm
Draaicirkel	182 mm

FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	45 mm

ALPHA

3470DVR100R05-28X45

EAN 4031582303582



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

