

## LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S27 safety OH130

EAN 4031582412635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Linea clinic                                              |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |
| Стандартний                        | схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки                      |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 150 kg                                                    |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 150 kg                                                    |
| Електропровідність                 | Ні                                                        |
| Нержавіюча сталь                   | Так                                                       |
| Статичний Вантажопідйомність       | 300 kg                                                    |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                                    |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                                     |
| Загальна висота                    | 130 mm                                                    |
| Загальна ширина                    | 71 mm                                                     |
| Загальна вага                      | 0,89 kg                                                   |
| Сертифікація                       | Протестовано та відстежується TÜV Süd                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                        |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm                           |
| Радіус повороту     | 102,5 mm                        |
| Поворотне з'єднання | 205 mm                          |

## КОЛЕСО

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                                          |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний                           |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                           |
| Діаметр                 | 125 mm                                            |
| Протектор               | 15 mm                                             |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія                                      |
| Діаметр Болт     | 32 mm                                                                                             |
| Довжина Болт     | 50 mm                                                                                             |
| Підказка         | Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubIF  
Дизайн  
AwardHaropoda  
Interzum

# LINEA CLINIC


5946UAC125R36-32S27 safety OH130

EAN 4031582412635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



Deutscher  
Konstruktor  
Club



IF  
Дизайн  
Award



Haropoda  
Interzum