

# INTEGRAL

2040XSX125R05-32 9002 W

EAN 4031582344653

Numéro de commande 00062717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral                             |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                   |
| Norme                           | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg                               |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                               |
| Conducteur d'électricité        | ✓                                    |
| Capacité de charge statique     | 450 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                |
| Hauteur                         | 158 mm                               |
| Largeur totale                  | 62 mm                                |
| Poids                           | 1,099 kg                             |
| Certification                   | Testé et contrôle par Tüv Süd        |

## ROUE

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide, conducteur d'électricité             |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité |
| Roulement                | Roulement à billes de précision, étanche        |
| Couleur du bandage       | Gris ardoise (similaire au RAL7015)             |
| Couleur de la roue       | Gris ardoise (RAL7015)                          |
| Pare-fils                | Pare-fils intégré                               |
| Diamètre                 | 125 mm                                          |
| Largeur du bandage       | 32 mm                                           |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                                           |
| Dureté du bandage (A)    | 91 Shore A                                      |
| Dureté du bandage (D)    | 40 Shore D                                      |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne           |
| Forme de la chape       | Capotée                         |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur                 | Blanc gris (RAL9002)            |
| Déport                  | 35 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 97,5 mm                         |
| Diamètre d'encombrement | 195 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 62 mm                           |

## FIXATION

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation            | Tige, ronde                                                                               |
| Diamètre du trou central    | 32 mm                                                                                     |
| Longueur de la vis          | 45 mm                                                                                     |
| Position de la tige filetée | 7 mm                                                                                      |
| Nombre de trous de fixation | 2                                                                                         |
| Note                        | Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

IF  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2040XSX125R05-32 9002 W

EAN 4031582344653

Numéro de commande 00062717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



IF  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2040XSX125R05-32 9002 W




EAN 4031582344653

Numéro de commande 00062717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES



IF  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award