

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Numéro de commande 00034000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	8.3 mm
Longueur de moyeu	35.5 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0.89 kg

