


# LINEA LIGHT

5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea light
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	68 mm
Larghezza complessiva	46 mm
Peso complessivo	0,091 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Con parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	13,9 mm

## SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	67 mm
Ingombro di piroettamento	134 mm
Diametro cuffia superiore	23 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

Club del  
progettista  
tedescoPremio  
InterzumPremio di  
Design IF

# LINEA LIGHT

5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI



Club del  
progettista  
tedesco



Premio  
Interzum



Premio di  
Design IF