ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# COMPACTA

## 2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Compacta |
| Тип | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 25 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 50 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 17 mm |
| Общая ширина | 20 mm |
| Общий вес | 0,01 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Угловой |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Диаметр купола | 20 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось | Заклепки |
| Цвет Колесо | Черный графит (RAL9011) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 14 mm |
| Ширина Протектор | 14 mm |
| Ширина тела | 14 mm |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 30 mm |
| Ширина пластины | 17 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 20 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 20 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 4 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Номер заказа 00021120

**Чертежи изделия**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH