INFORMACIJE O PROIZVODU

LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	56 mm
Ukupna širina	55 mm
Ukupna težina	0.07 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	polipropilen
oblik viljuska	Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Grafitna crna (RAL9011)
ofset	20 mm
okretni radijus	52 mm
Otpor okretanju	104 mm
Prečnik kupole	0 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Saobraćajna siva A (RAL7042)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	10 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
duzina glavcine	0 mm
Širina tela	10 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

EAN 4031582317473

Broj porudžbine 00071465

Crteži proizvoda

