

ALPHA

3470HUR100P62 7001/7001

EAN 4031582303650
订单号 00032560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
静态载重	320 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	128 mm
总宽度	75 mm
总重量	0.957 kg

轮子

轮体材料	阻尼, 混合材料
胎面材料	聚氨酯
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
轮体宽度	36 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	40 mm
旋转半径	90 mm
转向干涉	180 mm
圆顶直径	75 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	105 mm
上板宽	80 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA

3470HUR100P62 7001/7001

EAN 4031582303650
订单号 00032560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

