

# INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582443325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Integral twin                                 |
| Tipo                          | Rueda giratoria con central, Freno total      |
| Estándar                      | similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 150 kg                                        |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 150 kg                                        |
| Capacidad de carga estática   | 300 kg                                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C                                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                                         |
| Altura total                  | 175 mm                                        |
| Ancho total                   | 70 mm                                         |
| Peso total                    | 1,425 kg                                      |
| Certificación                 | Probado y supervisado por TÜV Süd             |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 150 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 15 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                       |

## SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana          |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte     |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Desplazamiento           | 45 mm                            |
| Radio de giro            | 120 mm                           |
| Interferencia de giro    | 240 mm                           |

## AJUSTE

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste     | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil |
| Diámetro del Perno | 28 mm                                            |
| Longitud del Perno | 96 mm                                            |



Premio al  
Diseño Alemán



Premio al  
Diseño Red Dot

# INTEGRAL TWIN


2946UAP150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582443325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS



Premio al  
Diseño Alemán



Premio al  
Diseño Red Dot