

# AGILA

2470UAP125R07-Ø31-35

EAN 4031582325690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	163 mm

## VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	41 mm
Zwenk radius	103,5 mm
Uitzwenking	207 mm

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (minimaal)	31 mm
Expander bevestiging (maximaal)	35 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.

# AGILA

2470UAP125R07-Ø31-35

EAN 4031582325690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

