

# AGILA

2470UAP125R07-Ø31-35

EAN 4031582325690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                           |
| Type                         | Zwenkwiel                       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                           |
| Totale hoogte                | 163 mm                          |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm                  | Breed                   |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd      |
| Offset                     | 41 mm                   |
| Zwenk radius               | 103,5 mm                |
| Uitzwenking                | 207 mm                  |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager                         | Precisie kogellagers   |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D             |

## BEVESTIGING

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging                | Synthetische expander, rond                                        |
| Expander bevestiging (minimaal) | 31 mm                                                              |
| Expander bevestiging (maximaal) | 35 mm                                                              |
| Tip                             | Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen. |

# AGILA

2470UAP125R07-Ø31-35

EAN 4031582325690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

