

AGILA LIGHT

1477PAO075P40 TENTE

EAN 4031582331493

Numărul de comandă 00900452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs | Agila light |
| Tip | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 120 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 100 mm |
| Lățime totală | 44 mm |
| Greutate totală | 0,298 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 75 mm |
| Benză de rulare | 25 mm |
| Lățimea corpului | 25 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 91 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D |

FURCA

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Material | Tablă de oțel, ușoară |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 25 mm |
| Raza de pivotare | 78 mm |
| Interferență pivotantă | 156 mm |
| Diametru cupolă | 41 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Tip ajustare | Placă pătrată |
| Lungime placă | 60 mm |
| Lățimea plăcii | 60 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 38 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 48 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 38 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 48 mm |
| Diametru orificiu placă | 6,3 mm |

AGILA LIGHT

1477PAO075P40 TENTE

EAN 4031582331493

Numărul de comandă 00900452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

