

# DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ● |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Duratech |
| Tipus                      | Aro      |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 650 kg   |
| Conducció elèctrica        | No       |
| Inoxidable                 | No       |
| Tracidad de carga estàtica | 1300 kg  |
| Temperatura (mínim)        | -40 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C    |
| Pes total                  | 0,25 kg  |

## RODA

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Material corporal                | Indefinició       |
| Material de la banda de rodadura | Polipropilè, suau |
| Diametralització                 | 80 mm             |
| Banda de rodadura ample          | 70 mm             |
| Rodament de boles diàmetre       | 47 mm             |
| Rodament de boles amplada        | 14 mm             |

