



Obrázek se může lišit od původního produktu

#### VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

#### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                         |
| Typ                         | Pevné Kolečko                |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 700 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 560 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 1400 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -30 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková výška               | 164 mm                       |
| Stavební výška              | 117 mm                       |
| Celková hmotnost            | 1,93 kg                      |

#### UCHYCENÍ

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice     | Široký, Vyztužené          |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou          |

#### KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid, těžký          |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva Kola         | Přírodní bílá            |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra              |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D               |

#### MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 117 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310

Objednáací číslo 00803613  
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

