INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Double gorge pour tapis roulants
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	26 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Longueur de moyeu	32 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech plus
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	240 kg
Capacité de charge à 6 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	480 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Numéro de commande 00860912

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH