

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Pasūtījuma numurs 00030820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Supratech
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,214 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Pasūtījuma numurs 00030820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

