

# LINEA

5941XSP125P51 RAL9002

EAN 4031582352412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○   |
| 감원     | ● ● ● ● ○   |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○   |

## 핵심 속성

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 제품명            | Linea                |
| 하우징 유형         | 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터     |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 130 kg               |
| 전기 전도성         | ✓                    |
| 적재 용량 정적       | 260 kg               |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C               |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C                |
| 총높이            | 148 mm               |
| 전체 너비          | 82 mm                |

## 휠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 전기 전도성     |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링          |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함          |
| 직경         | 125 mm            |
| 트레드 폭      | 20 mm             |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A        |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 재료      | 폴리아미드    |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 오프셋     | 40 mm    |
| 회전 반경   | 129 mm   |
| 회전 간섭   | 258 mm   |
| 덤 직경    | 52 mm    |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 95 mm     |
| 플레이트 너비        | 70 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 75 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 50 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드

제품 정보

# LINEA

5941XSP125P51 RAL9002

EAN 4031582352412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면



도이처  
디자이너 클럽



Interzum  
어워드



IF 디자인  
어워드