

# ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	200 kg
적재 용량 정적	400 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	0.515 kg

## 휠

차체 재질	알루미늄
	부드러운
트레드 재질	탄성 타이어, 검은색, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	메탈릭
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	40 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	49 mm
차체 너비	40 mm
트레드의 경도(A)	68 Shore A

# ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

