

## AGILA

2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                               |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                              |
| Електропроводим                    | Да                                  |
| Неръждаемост                       | Не                                  |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                               |
| Обща височина                      | 160 mm                              |
| Общо тегло                         | 0.96 kg                             |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 41 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 131 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 262 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, електропроводим                |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                    |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба          |
| Диаметър              | 125 mm                                   |
| Ширина на Резба       | 32 mm                                    |
| Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D                                |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт                                                            |
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm                                                                    |
| Намек                     | Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. |

# AGILA

2477XSP125P30-13

EAN 4031582365276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

