

ALPHA

3470UOO080P62

EAN 4031582010190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	108 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,58 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	80 mm
Draaicirkel	160 mm
Diameter koepel	75 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA

3470U00080P62



EAN 4031582010190

Bestelnummer 00006000
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

