

ZETA

4688UOO200P63 WH-w46

EAN 4031582308341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	480 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	117 mm
Totaal gewicht	1,81 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	117 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ZETA

4688UOO200P63 WH-w46

EAN 4031582308341

Bestelnummer 00830083
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

