

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582347241

Pasūtījuma numurs 00035362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●○○○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●●●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvesība pie 4 km/h	100 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā krāvesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	250 °C
Kopējais augstums	108 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	0,72 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Bussola a secco
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Melnš
Diametrs	80 mm
Protektora platums	35 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (D)	90 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	44,5 mm
Pagrieziena rādiuss	84,5 mm
Grozāms savienojums	169 mm
Kupola diametrs	75 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582347241

Pasūtījuma numurs 00035362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

