

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Objednávací číslo 00005567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	75 kg
Statický Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,4 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Polyuretan, Napěněný
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Černá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	175 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	70 Shore A

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Objednací číslo 00005567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

