

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Objednávací číslo 00005567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
	měkký
Materiál běhounu	Polyuretan, Napěněný
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Černá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	175 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	70 Shore A

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	75 kg
Statická Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,4 kg

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Objednací číslo 00005567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

