



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Linea                            |
| Tip                            | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja        |
| Nosivost na 3 km/h             | 130 kg                           |
| Električni provod              | no                               |
| nerdjajuci                     | yes                              |
| Statički Nosivost              | 260 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                            |
| Sveukupna visina               | 143 mm                           |
| Ukupna širina                  | 82 mm                            |
| Ukupna težina                  | 0.88 kg                          |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | poliamid                 |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| Boja              | Siva bela (RAL9002)      |
| ofset             | 40 mm                    |
| okretni radijus   | 129 mm                   |
| Otpor okretanju   | 258 mm                   |
| Prečnik kupole    | 52 mm                    |

## TOCAK

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                             |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno                   |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                       |
| Prečnik                    | 125 mm                               |
| Širina omotac              | 20 mm                                |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                             |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja       | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 11 mm          |

## Product Drawings

