

ALPHA

3477UFJ125P30 TG small

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	121 mm
Diamètre d'encombrement	242 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	13 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	155 mm
Poids	1.26 kg

Product Drawings

