

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech air
Tipo	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	150 kg
Peso geral	1,04 kg

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Roda pneumática, perfil de bloco
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	260 mm
Largura do Piso	85 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	74 mm
Dureza do Piso (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Número de encomenda 00031045
Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

