

DELTA

3648ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337495
 订单号 00836120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Delta
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	480 kg
静态载重	1200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	250 mm
总宽度	115 mm
总重量	2.926 kg

轮子

轮体材料	铝
	柔软
	凸形
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	交通灰色 A (RAL7042)
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽，加强的
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	115 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	105 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

DELTA

3648ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337495
订单号 00836120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

