

## LINEA

5940XSC100P51 RAL9002

EAN 4031582352955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Linea                      |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 120 kg                     |
| Электропроводящий                  | ✓                          |
| Грузоподъемность статическая       | 240 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                      |
| Общая высота                       | 124 mm                     |
| Общая ширина                       | 82 mm                      |

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса        | Полиамид, электропроводящий                         |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный          |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                                    |
| Диаметр                 | 100 mm  |
| Ширина Протектор        | 20 mm   |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал              | Полиамид                         |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо      |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый подшипник |
| Офсет (Смещение)      | 32 mm                            |
| Радиус поворота       | 90 mm                            |
| Поворотное соединение | 180 mm                           |
| Диаметр купола        | 52 mm                            |
| Нержавеющая сталь     | ✓                                |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 95 mm                  |
| Ширина пластины                          | 70 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 50 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubПремия  
Interzum  
AwardНаграда за  
Дизайн IF

# LINEA

5940XSC100P51 RAL9002

EAN 4031582352955

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

