

## AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Agila twin                                |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 70 kg                                     |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 140 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -25 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общая высота                       | 69 mm                                     |
| Общая ширина                       | 57 mm                                     |
| Общий вес                          | 0,36 kg                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний      |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом           |
| Цвет                  | Пассивированный голубым     |
| Офсет (Смещение)      | 25 mm                       |
| Радиус поворота       | 77 mm                       |
| Поворотное соединение | 155 mm                      |
| Диаметр купола        | 53 mm                       |

## КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                  |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный  |
| Подшипник               | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет Колесо             | Сланцево-серый (RAL7015)  |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы          |
| Диаметр                 | 50 mm                     |
| Ширина Протектор        | 20 mm                     |
| Ширина тела             | 20 mm                     |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A            |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D            |

## ФИТИНГ

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Тип фитинга                              | Квадратная пластина |
| Длина пластины                           | 60 mm               |
| Ширина пластины                          | 60 mm               |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 38 mm               |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 48 mm               |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 38 mm               |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm               |
| Диаметр отверстия пластины               | 6,3 mm              |

# AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837

Номер заказа 00031002  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

