

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634
订单号 00074379

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	88 mm
总宽度	65 mm
总重量	0.28 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	石墨黑 (RAL9011)
轮子颜色	白色铝质 (RAL9006)
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	10 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	10 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架关闭, 带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	白色铝质 (RAL9006)
偏移量	30 mm
旋转半径	73 mm
转向干涉	146 mm
圆顶直径	45 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	11 mm

产品信息

LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634
订单号 00074379



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

