



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	28 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	26 mm
Largeur du corps de roue	28 mm
Type de roulement	6201

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.48 kg

