

COMPACTA

1430PVH065P60-75x60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Compacta
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	85 mm
전체 체중	0.14 kg

하우징

주택 자재	스틸 시트, 라이트
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 1회
색상	파란색 부동태화
오프셋	25 mm
회전 반경	57.5 mm
회전 간섭	115 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	65 mm
트레드 폭	25 mm
트레드의 경도(A)	85 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	75 mm
플레이트 너비	60 mm
플레이트 홀 길이(최대)	55 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	40 mm
플레이트 구멍 직경	7 mm

COMPACTA

1430PVH065P60-75x60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

