

STYLEA

5920XGI075B10-11x20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Diamètre du dôme	20 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	8 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	11 mm
---------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	81 mm
Largeur totale	53 mm
Poids	0.18 kg

STYLEA

5920XGI075B10-11x20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

