ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора	Двойной фланец с Трек
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	26 mm
Диаметр отверстия Ось	15 mm
Длина хаба	32 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●●
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech plus
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	240 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	200 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	480 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Номер заказа 00860912

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH