

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numéro de commande 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Duratech

Type de boîtier Roue

Capacité de charge à 3 km/h 900 kg

Statique Capacité de charge 1800 kg

Plage de température (minimale) -40 °C

Plage de température (maximale) 80 °C

Poids global 0,547 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	82 mm
Largeur du Bandage	88 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numéro de commande 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

