

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numéro de commande 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	82 mm
Largeur du Bandage	88 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204ZV

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	900 kg
Statique Capacité de charge	1800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,547 kg

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numéro de commande 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

