



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

**WYDAJNOŚĆ**

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
-----------------	-----------

Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
---------------	-----------

Odejście	● ● ● ● ○
----------	-----------

Odporność na korozję	● ● ● ○ ○
----------------------	-----------

**PODSTAWOWE ATUTY**

Nazwa produktu	Novatech
----------------	----------

Typ	Koło
-----	------

Nośność przy 3 km/h	800 kg
---------------------	--------

Nośność statyczne	1600 kg
-------------------	---------

Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
-------------------------------	--------

Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
--------------------------------	-------

**KOŁO**

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżnia	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	85 mm
Szerokość Bieżnia	80 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	85 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Typ uszczelnienia	B
Odpowiedni do	linde

## RYSUNKI TECHNICZNE

