INFORMACE O PRODUKTU

ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●●●
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	350 kg
Nosnost 6 km/h	280 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	117 mm
Celková hmotnost	2,57 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Barva vidlice	Pasivováno modrou

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	117 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266

Objednací číslo 00804233

Výkresy produktu





