

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ○ ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Supratech

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi

Kravnesība pie 3 km/h 80 kg

Statiskā kravnesība 160 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais svars 0,136 kg

RITENIS

Korpusa materiāls Polipropilēns

Protektora materiāls Termoplastiskas gumija

Gūltnis Cuscinetto a rulli

Izplešanās armatūra Bez vītņu aizsarga

Diametrs 100 mm

Protektora platums 32 mm

Ass atveres diametrs 12 mm

Rumbas garums 44,4 mm

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

