

# MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 YELLOW

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Productnaam              | Maxtech |
| Behuizingstype           | Wiel    |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 75 kg   |
| Statisch draagvermogen   | 150 kg  |
| Totaal gewicht           | 1,95 kg |

## WIEL

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Geschuimd       |
| Lagering           | Rollager                      |
| Afdekkapjes        | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter           | 260 mm                        |
| Breedte Loopvlak   | 82 mm                         |
| Diameter Asgat     | 20 mm                         |
| Naaflengte         | 74 mm                         |

# MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 YELLOW

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

