

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Номер на поръчката 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта | Puretech |
| Тип корпус | Колело |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 80 kg |
| Статичен Товароносимост | 160 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0,43 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 8 mm |
| Дължина на центъра | 36,5 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 75 Бръснач A |

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Номер на поръчката 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

