INFORMACE O PRODUKTU

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●●● |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●●● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Alpha stainless |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 150 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ano |
| Statická Nosnost | 300 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 155 mm |
| Celková hmotnost | 1,17 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Nerezové ocel, těžká |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | dvouřadá kuličková dráha |
| Barva vidlice | Nerezové ocel |
| Vyosení | 40 mm |
| Průměr otáčení | 242 mm |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Tread hardness | měkký |
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko | Valivé ložisko, Nerezové |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 40 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 64 Shore A |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8477UFD125P30-11


EAN 4031582370195

Objednací číslo 00038946

**Výkresy produktu**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH