

ZETA STAINLESS

8670UAD200P63

EAN 4031582313475
Numero d'ordine 00830097

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●●

Rumore ●●○○○

Attrito ●●●●●

Resistenza alla corrosione ●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Zeta stainless
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	500 kg
Portata a 6 km/h	400 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	1000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-30 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	240 mm
Larghezza complessiva	96 mm
Peso complessivo	3,064 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Bianco naturale
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Acciaio Inossidabile
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	155 mm
Ingombro di piroettamento	310 mm
Diametro cuffia superiore	96 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	74 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	74 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ZETA STAINLESS

8670UAD200P63

EAN 4031582313475

Numero d'ordine 00830097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

