

DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028

Número de encomenda 00829536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	74 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	80 mm
Largura do corpo	74 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6204ZV

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	560 kg
Capacidade de carga estática	1400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,449 kg

DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028

Número de encomenda 00829536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

