INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# PURETECH

## PVR 100x35-Ø12

EAN 4031582321258



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 35 mm |
| Diametrul găurii Axă | 12 mm |
| Lungime butuc | 44,4 mm |
| Lățimea corpului | 35 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●●○ |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Puretech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 75 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 150 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 0,23 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

PVR 100x35-Ø12

EAN 4031582321258

Numărul de comandă 00004952

**Desene ale produsului**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH