

## ALPHA STAINLESS

8470PIO100P62

EAN 4031582381580



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Alpha stainless       |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 75 kg                 |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | Sí                    |
| Tracidad de carga estàtica | 150 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 128 mm                |
| Pes total                  | 0,85 kg               |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Inoxidable, pesat   |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Inoxidable          |
| Desplaçament         | 41 mm               |
| Scio de giro         | 91 mm               |
| Sterferencia de giro | 182 mm              |

## RODA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                     |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing                          | Coixinet llis                   |
| Eix                                 | Estirada de nou                 |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                |
| Diametralització                    | 100 mm                          |
| Banda de rodadura ample             | 35 mm                           |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                      |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 105 mm            |
| Placa ampla                           | 85 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 60 mm             |
| Placa de diàmetre                     | 9 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8470PIO100P62

EAN 4031582381580

Número de comanda 00038380

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

