

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Numéro de commande 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	54 mm
Largeur totale	55 mm
Poids global	0,141 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène, conducteur électrique
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	10 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Moulage-en-zinc / Aluminium
Forme Chape	Roue Double Chape de Roue, fermée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	8 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Numéro de commande 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

