

KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946

Pasūtījuma numurs 00828520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	1200 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1000 kg
Statiskā kravnesība	2000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-30 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	245 mm
Kopējais platums	116 mm
Kopējais svars	5,309 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gultnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	59 mm
Pagrieziena rādiuss	160 mm
Grozāms savienojums	320 mm
Kupola diametrs	111 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946

Pasūtījuma numurs 00828520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

